

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M33X100



Referência	01210.330.100
Marca	-
UBB	950351085135
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032409
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M33
Comprimento	100 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Especificação técnica

d-D	M33
k	21
L (mm)	100
P	3.5
s	50

Desenho técnico

