



## Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M36X70

Referência	01210.360.070
Marca	-
UBB	500621733285
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503938
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M36
Comprimento	70 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

### Especificação técnica

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	70
P	4
s	55

### Desenho técnico

