

## Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M4X50



Artigo nr.	01220.040.050
Marca	-
UBB	954351334188
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032942
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M4
Comprimento (L) (mm)	50
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

### Normas

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

### Especificação técnica

b (min.): L≤125mm	14
k	2.8
P	0.70
s	7

### Desenho técnico

