

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M4X50

Referência	01220.040.050
Marca	-
UBB	954351334188
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032942
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	50 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	50
P	0.7
s	7

Desenho técnico

