

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M5X35

Referência	01220.050.035
Marca	-
UBB	952351981248
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032973
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	35 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	35
P	0.8
s	8

Desenho técnico

