

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M8X40

Referência	01220.080.040
Marca	-
UBB	950351167305
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033253
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	40 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

Desenho técnico

