

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M8X70

Referência	01220.080.070
Marca	-
UBB	950351167891
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033314
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	70 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	70
P	1.25
s	13

Desenho técnico

