

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M8X75

Referência	01220.080.075
Marca	-
UBB	952351981578
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033321
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	75 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	75
P	1.25
s	13

Desenho técnico

