

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M12X50/S=19



Artigo nr.	01220.120.050
Marca	-
UBB	950351169202
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033741
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M12
Comprimento (L) (mm)	50
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica
Diâmetro de chave	19

### Normas

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

### Especificação técnica

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	36
b (min.): $L > 200\text{mm}$	49
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
k	7.5
P	1.75
s	19

### Desenho técnico

