

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M12X120/S=19

| | |
|------------|---------------------------|
| Referência | 01220.120.120 |
| Marca | - |
| UBB | 950351169954 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492033857 |
| Emb. de 50 | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

| | |
|------------------|---------------------|
| Diâmetro | M12 |
| Comprimento | 120 mm |
| Classe | 8.8 |
| Encaixe | Sextavado |
| Forma da cabeça | Cabeça sextavada |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Direita |
| Tratamento sup. | Passivado a amarelo |
| Rosca | Métrica |

Normas

| | |
|------|------------|
| NF | E25-112 |
| DIN | 931 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1555 |
| ISO | 4014 |

Especificação técnica

| | |
|---------------------------|------|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 36 |
| b (min.): L200mm | 49 |
| b (min.): L≤125mm | 30 |
| d-D | M12 |
| k | 7.5 |
| L (mm) | 120 |
| P | 1.75 |
| s | 19 |

Desenho técnico

