

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M14X110/S=22

Referência	01220.140.110
Marca	-
UBB	955351012997
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034069
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	110 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	110
P	2
s	22

Desenho técnico

