

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M14X130/S=22

Referência	01220.140.130
Marca	-
UBB	954351335094
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034083
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	130 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	130
P	2
s	22

Desenho técnico

