

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M14X160/S=22

Referência	01220.140.160
Marca	-
UBB	952351982568
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034113
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	160 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	160
P	2
s	22

Desenho técnico

