

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Passivado a amarelo 8.8 M14X200/S=22

Referência	01220.140.200
Marca	-
UBB	954351335250
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034137
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	200 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	200
P	2
s	22

Desenho técnico

