

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M16X55

Referência	01220.160.055
Marca	-
UBB	952351308871
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034151
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	55 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	55
P	2
s	24

Desenho técnico

