

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Passivado a amarelo 8.8 M30X160



Artigo nr.	01220.300.160
Marca	-
UBB	953351869128
UNSPSC	31161620
EAN	8715492035295
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M30
Comprimento (L) (mm)	160
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	72
b (min.): L>200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
k	18.7
P	3.50
s	46

Desenho técnico

