

Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Passivado a amarelo 8.8 M7X25

Referência	01230.070.025
Marca	-
UBB	952351983483
UNSPSC	31161620
EAN	8715492036353
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M7
Comprimento	25 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	25
P	1
s	11

Desenho técnico

