

## Parafuso cabeça sextavada ISO 4017 Aço Passivado a amarelo 8.8 M20X50

Referência	01230.200.050
Marca	-
UBB	950351182155
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037671
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	50 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

### Normas

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568

### Especificação técnica

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	50
P	2.5
s	30

### Desenho técnico

