

Porca sextavada DIN 934 Aço Passivado a preto |8| M20

Referência	01326.200.001
Marca	-
UBB	951355342381
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407160
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Passivado a preto
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Especificação técnica

d-D	M20
m	16
P	2.5
s	30

Desenho técnico

