

Porca sextavada DIN 934 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M30

Referência	01336.300.001
Marca	-
UBB	500571893055
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282192
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Especificação técnica

d-D	M30
m	24
P	3.5
s	46

Desenho técnico

