

## Porca sextavada MF DIN 934 Aço Passivado a amarelo |8| M10X1,00

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Referência  | 01340.100.100             |
| Marca       | -                         |
| UBB         | 950355299575              |
| UNSPSC      | 31161727                  |
| EAN         | 8715492407221             |
| Emb. de 250 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Diâmetro         | M10                 |
| Classe           | 8                   |
| Encaixe          | Sextavado           |
| Material         | Aço                 |
| Direção da rosca | Direita             |
| Tratamento sup.  | Passivado a amarelo |
| Rosca            | Métrica fina        |

### Normas

|     |         |
|-----|---------|
| NEN | 1560    |
| NF  | E25-401 |
| DIN | 934     |

### Especificação técnica

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M10 |
| m   | 8   |
| P   | 1   |
| s   | 17  |

### Desenho técnico

