



Porca sextavada baixa MF DIN 936 Aço Sem tratamento de superfície 14H M18X1,50

Referência	01592.180.150
Marca	-
UBB	500648113057
UNSPSC	31161727
EAN	8717077205239
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Classe	14H
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica fina

Normas

DIN	936
-----	-----

Especificação técnica

d-D	M18
m	9
P	1.5
s	27

Desenho técnico

