

Parafuso cabeça sextavada UNC ASME ≈B18.2.1 Aço Sem tratamento de superfície Gr.5 3/4X2 Inch

Referência	02410.191.050
Marca	-
UBB	950351268954
UNSPSC	31161620
EAN	8715492424747
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3/4 Inch
Comprimento	2 Inch
Classe	Gr.5
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	10

Normas

ASME	≈B18.2.1
BS	≈1768

Especificação técnica

A	1.125
F	11.9

Desenho técnico

