

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M24X170

Referência	04100.240.170
Marca	-
UBB	951351637156
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115720
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	170 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	170

Desenho técnico



P

3

s

FABORY

36