

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 12.9 M12X100

Referência	04108.120.100
Marca	-
UBB	955351409581
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849754
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	100 mm
Classe	12.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	100

Desenho técnico



P

1.75

S

FABORY

19