

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 10.9 M10X70

Referência	04110.100.070
Marca	-
UBB	954351349111
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117540
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	70 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	70
P	1.5
s	17

Desenho técnico

