

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Zincado 10.9 M14X40

Referência	04112.140.040
Marca	-
UBB	500648151164
UNSPSC	31161620
EAN	8717077210981
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	40 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	40
P	2
s	22

Desenho técnico

