

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Zincado 10.9 M16X160

Referência	04112.160.160
Marca	-
UBB	500648153897
UNSPSC	31161620
EAN	8717077211254
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	160 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M16
k	10
L (mm)	160
P	2
s	24

Desenho técnico

