

Porca sextavada MF DIN 934 Aço Sem tratamento de superfície |10| M27X2,00

Referência	04180.270.200
Marca	-
UBB	950355325222
UNSPSC	31161727
EAN	8715492122988
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Classe	10
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica fina

Normas

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Especificação técnica

d-D	M27
m	22
P	2
s	41

Desenho técnico

