



Parafuso com sextavado interior iso 4762 ISO 4762 Aço Zincado 10.9 M20X180

Referência	07027.200.180
Marca	-
UBB	500650840274
UNSPSC	31162400
EAN	8717077298484
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	180 mm
Classe	10.9
Encaixe	Sextavado interior
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241
BS	4168-1

Especificação técnica

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Rosca total C ≤	70
k (max.)	20
L (mm)	180
s	17

Desenho técnico

