



Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior MF/ MEF DIN 912 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M16X1,50X50

Referência	07035.160.050
Marca	-
UBB	500647970416
UNSPSC	31161605
EAN	8717077285064
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	50 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica fina

Normas

NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912
ISO	12474
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M

Especificação técnica

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Rosca total C ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	50
P	1.5
s	14

Desenho técnico

