

Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M48X140



Referência	07060.480.140
Marca	-
UBB	500644811662
UNSPSC	31161605
EAN	8717077029712
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M48
Comprimento	140 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241

Especificação técnica

b	108
d-D	M48
dk (max.)	72
Rosca total C ≤	150
k (max.)	48
L (mm)	140
P	5
s	36

Desenho técnico

