



Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Zincado 8.8 M4X30

Referência	07071.040.030
Marca	-
UBB	500500850390
UNSPSC	31161605
EAN	8715494453790
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	30 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-125
NEN	≈1241
BS	≈4168-1
DIN	≈912
ISO	≈4762
ASME	≈B18.3.1M

Especificação técnica

d-D	M4
dk (max.)	7
k (max.)	4
L (mm)	30
P	0.7
s	3

Desenho técnico

