



Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Zincado 8.8 M5X35

Referência	07071.050.035
Marca	-
UBB	500500850705
UNSPSC	31161605
EAN	8715494453851
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	35 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈1241
BS	≈4168-1
ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125
DIN	≈912
ISO	≈4762

Especificação técnica

d-D	M5
dk (max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	35
P	0.8
s	4

Desenho técnico

