

Parafuso cabeça cilíndrica baixa sextavado interior DIN 7984 Aço Sem tratamento de superfície 08.8 M10X35



Referência	07080.100.035
Marca	-
UBB	950351428764
UNSPSC	31161605
EAN	8715492062253
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	35 mm
Classe	08.8
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica baixa
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	7984
-----	------

Info
 Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8

e 10.9 → 010.9 e
12.9 → 012.9. Nos
parafusos de aço
inox, a marcação
pode ser feita com
"0" antes da classe
ex: A2-070, ou
fica a marcação
do aço e remove-
se a classe da
propriedade 70 (por
ex. A2-70 → A2). As
antigas e as novas
indicações podem
coexistir durante um
determinado período
de tempo.

Especificação técnica

b (min.)	26
d-D	M10
dk	16
Rosca total C ≤	35
k	6
L (mm)	35
P	1.5
s	7

Desenho técnico

