



Parafuso cabeça redonda sextavado interior com flange ISO 7380-2 Aço Zincado 010.9 M5X20

Referência	07141.050.020
Marca	-
UBB	951351889021
UNSPSC	31161518
EAN	8715492067739
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	20 mm
Classe	010.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Info

Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica. Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida. Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0'

Normas

ISO	7380-2
-----	--------

precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9. Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2). As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.

Especificação técnica

d-D	M5
dc (max.)	11.8
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.75
L (mm)	20
P	0.8
s	3

Desenho técnico

