



Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior BSW BS ≈2470 Aço Sem tratamento de superfície 12.9 1/2X2.1/2

Referência	07200.127.065
Marca	-
UBB	950351460429
UNSPSC	31161605
EAN	8715492076144
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1/2 Inch
Comprimento	2.1/2 Inch
Classe	12.9
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	British Standard Whitworth

Normas

BS	≈2470
----	-------

Info

Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica. A rosca whitworth (BSW/BSF) não é internacionalmente recomendada. É aconselhado o uso de rosca métrica(M/MF) ou roscas unificadas (UNC/UNF). Dependendo da disponibilidade as

FABORY

dimensões podem
variar. Dependendo
da disponibilidade
pode ser fornecido
classe 10.9.A
marcação destes
parafusos não é
obrigatória.

Especificação técnica

A	0.75
H	0.5
J	0.375
LT (min.)	1.5
Fios por polegada	12

Desenho técnico

