

## Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior serie UNC 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sem tratamento de superfície 1 Inch X5 Inch



Referência	07210.254.127
Marca	-
UBB	950351471806
UNSPSC	31161605
EAN	8715492079725
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	1 Inch
Comprimento	5 Inch
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Alloy steel
Material técnico	ASTM A574
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Unified National Coarse

### Normas

ASME	B18.3
------	-------

Info

Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante. Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superfície podem causar problemas

# FABORY

de montagem. Aviso:  
electro-zincagem  
destes produtos  
pode causar  
disfunção  
hidrogénica.

## Especificação técnica

A	1.3125
H	1
J	0.625
LT (min.)	2.5
Fios por polegada	8

## Desenho técnico

