



Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superfície 45H M2X10

Referência	07800.020.010
Marca	-
UBB	500645115337
UNSPSC	31161518
EAN	8717077061415
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M2
Comprimento	10 mm
Classe	45H
Encaixe	Sextavado interior
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Ponto	Cone

Tratamento sup. Sem tratamento de superfície

Rosca	Métrica
-------	---------

Info Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Normas

DIN	914
ISO	4027
ASME	B18.3.6M
BS	4168-3
NF	E27-181
NEN	2342

Especificação técnica

d-D	M2
L (mm)	10
P	0.4
s	0.9

Desenho técnico

t (min.) 0.8

FABORY

