



Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superfície 45H M4X18

Referência	07800.040.018
Marca	-
UBB	500645116087
UNSPSC	31161518
EAN	8717077061484
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	18 mm
Classe	45H
Encaixe	Sextavado interior
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Ponto	Cone

Tratamento sup. Sem tratamento de superfície

Rosca	Métrica
-------	---------

Info Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Normas

NEN	2342
NF	E27-181
ISO	4027
ASME	B18.3.6M
DIN	914
BS	4168-3

Especificação técnica

d-D	M4
L (mm)	18
P	0.7
s	2

Desenho técnico

t (min.) 1.5

FABORY

