



## Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superfície 45H M16X55

Referência	07800.160.055
Marca	-
UBB	500645119883
UNSPSC	31161518
EAN	8717077061866
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M16
Comprimento (L) (mm)	55
Info	Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Classe	45H
Encaixe	Sextavado interior
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

### Normas

NF	E27-181
BS	4168-3
ISO	4027
DIN	914
ASME	B18.3.6M

### Especificação técnica

d <sub>t</sub> (max.)	4
P	2
s	8
t (min.)	6.4

### Desenho técnico

**FABORY** *OF COURSE.*  
SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

