



Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superfície 45H M16X55

Referência	07800.160.055
Marca	-
UBB	500645119883
UNSPSC	31161518
EAN	8717077061866
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	55 mm
Classe	45H
Encaixe	Sextavado interior
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Ponto	Cone
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Info	Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Normas

NEN	2342
ISO	4027
BS	4168-3
ASME	B18.3.6M
DIN	914
NF	E27-181

Especificação técnica

d-D	M16
dt (max.)	4
L (mm)	55
P	2

Desenho técnico

s 8
t (min.) 6.4
FABORY

