



Perno sextavado interior com ponta cone DIN 914 Aço Sem tratamento de superfície 45H M16X90

Referência	07800.160.090
Marca	-
UBB	500644839234
UNSPSC	31161518
EAN	8717077032477
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	90 mm
Classe	45H
Encaixe	Sextavado interior
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Ponto	Cone

Tratamento sup. Sem tratamento de superfície

Rosca Métrica

Info Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Normas

ISO	4027
DIN	914
BS	4168-3
NEN	2342
NF	E27-181
ASME	B18.3.6M

Especificação técnica

d-D	M16
dt (max.)	4
L (mm)	90
P	2

Desenho técnico

s 8
t (min.) 6.4
FABORY

