

## Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Sem tratamento de superfície 45H M10X18



Referência	07820.100.018
Marca	-
UBB	500645132811
UNSPSC	31161518
EAN	8717077063167
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	18 mm
Classe	45H
Encaixe	Sextavado interior
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Ponto	Dog
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Info	Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

### Normas

BS	4168-4
DIN	915
ASME	B18.3.6M
NEN	2344
ISO	4028
NF	E27-182

### Especificação técnica

d-D	M10
dp (max.)	7
L (mm)	18
P	1.5

### Desenho técnico

s	5
t (mín.)	4
z longo (mín.)	5
z longo $L \geq$	16
z curto (mín.)	2.5

**FABORY**

