

## Perno sextavado interior com guia DIN 915 Aço Sem tratamento de superfície 45H M12X25



|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Referência  | 07820.120.025             |
| Marca       | -                         |
| UBB         | 950351512658              |
| UNSPSC      | 31161518                  |
| EAN         | 8715492161604             |
| Emb. de 100 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |   |
|------------------|---|
| Diâmetro         | M12   |
| Comprimento      | 25 mm   |
| Classe           | 45H   |
| Encaixe          | Sextavado interior  |
| Material         | Aço   |
| Direção da rosca | Direita   |
| Ponto            | Dog   |
| Tratamento sup.  | Sem tratamento de superfície  |
| Rosca            | Métrica   |
| Info             | Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte. |

### Normas

|      |          |
|------|----------|
| ASME | B18.3.6M |
| NF   | E27-182  |
| NEN  | 2344     |
| BS   | 4168-4   |
| ISO  | 4028     |
| DIN  | 915      |

### Especificação técnica

|           |      |
|-----------|------|
| d-D       | M12  |
| dp (max.) | 8.5  |
| L (mm)    | 25   |
| P         | 1.75 |

### Desenho técnico

|                  |     |
|------------------|-----|
| s                | 6   |
| t (mín.)         | 4.8 |
| z longo (mín.)   | 6   |
| z longo $L \geq$ | 20  |
| z curto (mín.)   | 3   |

**FABORY**

