



Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço Zincado 6X75MM

Referência	08280.060.075
Marca	-
UBB	500645158493
UNSPSC	31161508
EAN	8717077066472
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	6 mm
Comprimento	75 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

NEN	2260
NF	E25-607
DIN	571

Especificação técnica

D (mm)	6
k	4
L (mm)	75
s	10

Desenho técnico

