

Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço Zincado 12X360MM



Referência	08280.120.360
Marca	-
UBB	500645410274
UNSPSC	31161508
EAN	8717077034587
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	12 mm
Comprimento	360 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

DIN	571
NF	E25-607
NEN	2260

Especificação técnica

D (mm)	12
k	8
L (mm)	360
s	19

Desenho técnico

