



Parafuso cabeça sextavada para madeira DIN 571 Aço Zincado 16X130MM

Referência	08280.160.130
Marca	-
UBB	500644860255
UNSPSC	31161508
EAN	8717077034600
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	16 mm
Comprimento	130 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

NF	E25-607
NEN	2260
DIN	571

Especificação técnica

D (mm)	16
k	10
L (mm)	130
s	24

Desenho técnico

