

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 6X0.5 C 35° RSP



Referência	0R884415
Marca	-
UBB	500513417203
UNSPSC	23241615
EAN	4022835395065
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Modelo	Macho de máquina
Comprimento da rosca	14
Comprimento total	80
Diâmetro do eixo	4.5
Tipo de rosca	Métrico
Comprimento de corte	14
Rosca de passo	0.5
Material de corte	HSS-E
Chave quadrada	3.4

Normas