

Parafuso olhal totalmente roscado DIN 444 LB Aço Zincado 4.6 M24X150



Referência	16182.240.150
Marca	-
UBB	500644873043
UNSPSC	31161610
EAN	8717077035904
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	150 mm
Classe	4.6
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	444-LB
-----	--------

Especificação técnica

d-D	M24
d2(H9)	22
d3 (max.)	45
L (mm)	150
Lg (max.)	40
P	3
s (max.)	25

Desenho técnico

